

Garant**Tagliatubi universali****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 818150 |
| GTIN | 4045197595645 |
| Classe articolo | 81C |

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura estremamente robusta per le massime sollecitazioni. Taglio pulito e affidabile grazie a 4 rulli di guida allineati.

Corpo base in alluminio pressofuso. Registrazione rapida del mandrino grazie al principio del cricchetto e al ritorno a molla. Con rotella di ricambio n. art. 818110.

Vantaggi:

Durata elevata grazie al **rivestimento TiN** della rotella. Lavori facili e rapidi grazie a:

- **Impugnatura ergonomica.**
- **Struttura leggera.**
- **Rulli di guida con supporto a spina conica e rotella.**
- **Sbavatore manuale estraibile con lama S20 con rivestimento TiN.**

Uso:

Impiego versatile per il taglio di tubi in VA, alluminio, ottone e rame.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Per \varnothing esterno del tubo | 6 - 76 mm |
| Larghezza rotella | 6,2 mm |
| Rotella foro | 4,85 mm |
| \varnothing Rotella | 19 mm |
| Peso | 880 g |
| Lunghezza | 245 - 325 mm |

| | |
|------------------------------|------------|
| Altezza | 40 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Numero di rulli di guida | 4 |
| Numero di rotelle | 1 |
| Per tubi e altri corpi tondi | Rame |
| Per tubi e altri corpi tondi | ottone |
| Per tubi e altri corpi tondi | VA |
| Per tubi e altri corpi tondi | Alluminio |
| Con funzione cricchetto | no |
| Tipo di prodotto | tagliatubi |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø Tubo fino a 35 mm | 814920 35 |
| Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø Tubo fino a 54 mm | 814920 54 |
| Rotella di ricambio | 818110 |
| Perni per rotella | 819630 |
| Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø Tubo fino a 54E mm | 814920 54E |
| Set di rulli di guida con cuscinetto a rullini 16 pezzi | 818035 |