



Chiave dinamometrica / torsionometrica elettronica senza testa a innesto, Coppia max.: 10Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	655235 10
GTIN	4018754222780
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche / torsionometriche elettroniche di grande precisione per serraggi e verifiche dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. Chiave robusta di impiego rapido e universale mediante "Modalità diretta". Programmazione fino a 200 casi di avvitatura, raggruppabili in schemi guidati. 4 modalità di misurazione: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo dell'angolo di rotazione o all'angolo di rotazione con controllo della coppia. Programmabile mediante PC; protezione contro accessi indesiderati mediante inserimento di una password. Facile misurazione dell'angolo di rotazione senza asta di riferimento. Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).

La chiave può essere utilizzata in modalità a rilascio. Al raggiungimento della coppia o dell'angolo di rotazione impostati, la chiave rilascia un segnale sonoro e tattile come quello di una chiave dinamometrica meccanica tradizionale.

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfm.

- **Cricchetto intercambiabile**
- **Facile indicazione dell'interasse: cambiando l'interasse per l'utensile è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.**
- **QuickRelease: innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.**
- **Uscita dati: l'interfaccia USB consente la lettura e la valutazione dei dati memorizzati nel PC.**
- **Utilizzo facile: i tasti freccia consentono di selezionare tutte le funzioni. Struttura del menu chiara e semplice.**
- **Segnali di allarme: – sonori (buzzer); – ottici attraverso 3 LED e display a colori**
- **Impugnatura bicomponente: resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili e all'olio Skydrol.**

MANOSKOP® 714 è una chiave dinamometrica elettromeccanica ad angolo di rotazione che combina le migliori caratteristiche di questi due straordinari strumenti. L'utilizzatore potrà godere dei vantaggi di una precisa misurazione elettronica unita al classico "clic" di una chiave dinamometrica meccanica.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 400 con robusta cassetta in lamiera di acciaio) e 4 batterie (1,5 V ministilo / AAA / LR3), cavo USB e software SENSOMASTER 4 per la trasmissione dei dati di misura.

Nota:

Il modulo Bluetooth adatto a questo prodotto è disponibile nell'eShop (n. art. 52110220).

Descrizione tecnica

Alloggiamento per testa a innesto	9×12 mm
Peso	370 g
Coppia massima	10 Nm
Risoluzione	0,01 Nm
Precisione di misura della coppia	±2 %
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Campo di coppia	1 - 10 Nm
Campo di coppia	0,7 - 7,5 lbfft
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Numero di batterie contenute	4
Campo di coppia	9 - 90 lbfin
Serie	MANOSKOP® 714
Metodo di misura	Coppia

Metodo di misura	Angolo di rotazione
Norma	DIN EN ISO 6789
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbf _{in}
Risoluzione	lbf _{ft}
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l ₁]	188 mm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l ₂]	17,5 mm
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Display	digitale
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l ₃]	205,5 mm
Impostazione del valore di soglia	digitale, regolabile
Feedback	“di visualizzazione”
Feedback	“attivazione”
Lunghezza complessiva L	226 mm
Taratura	O3
Taratura	O5
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Interfaccia	Porta USB
Precisione di misurazione angolo di rotazione	±1 %
Dati protocollabili	sì
Metrologia	elettronica
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica
------------------	----------------------

Servizi

Rapporto di taratura Chiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400
---	------------

Certificato DAkkS Chiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
--	-------------

Accessori

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici	657600 1-3/8
--	--------------

Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici	657590 1-1/4
--	--------------

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------

Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici	657590 1-1/2
--	--------------

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
--	------------

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici	657600 1-1/2
--	--------------

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici	657600 1-1/4
--	--------------

Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici	657590 1-3/8
--	--------------