




## Bordatubi doppio



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	820900
GTIN	4004625260135
Classe articolo	86B

### Descrizione

**Esecuzione:**

Utensile base in acciaio con 2 blocchi di serraggio, 5 inserti per bordatura (4,75 – 10 mm) e 1 tassello di spinta a 90°. L'utensile può essere fissato in qualsiasi normale morsa da banco.

**Blocchi di serraggio** per tubi con Ø 4,75; 5; 6; 8; 9 e 10 mm. Un lato diritto per bordatura a 180° l'altro smussato per bordatura a 90°.

**Inserti per bordatura** per tubi con Ø 4,75-5; 6; 8; 9 e 10 mm per bordature di forma F ed E.

**Tassello di spinta a 90°** per bordature D ed E.

**Uso:**

Per bordatura doppia a norma (DIN 74234) delle condotte dei freni e delle condotte del refrigerante, ecc., per idraulica e pneumatica. Per tubi trafilati in acciaio senza saldature, nonché tubi a doppia parete (tubi Bundy).

**Per :**

Bordatura D-E-F a norma DIN 74234.

### Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Apparecchio per bordare
------------------	-------------------------

### Accessori

Tassello di spinta Modello 1652	820950 1652
Coppia di blocchi di serraggio Modello M	820970 M
Inserto metrico per bordatura Modello 8	820930 8
Inserto metrico per bordatura Modello 6	820930 6
Inserto metrico per bordatura Modello 10	820930 10
Inserto metrico per bordatura Modello 4,75/5	820930 4,75/5
Inserto metrico per bordatura Modello 9	820930 9