



## Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 700Nm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	655500 700
GTIN	4560138442531
Classe articolo	66F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Struttura snella e asta unica con quadrante di facile lettura. Corpo interamente in acciaio, cromato con quadro di manovra fisso per chiavi a bussola.

**Unità di misura:** Nm.

#### Funzione:

Lettura del valore raggiunto durante il serraggio sul quadrante con ago di trascinamento per la memorizzazione dei valori di coppia per successiva lettura.

#### Uso:

Per serraggio controllato delle singole viti e per misure di controllo.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Dati d'impiego:

#### Legenda per disegno e formula:

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

#### Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

### Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
---------------------------	-------------

Coppia massima	700 Nm
Display	analogico
Peso	5300 g
Precisione di misura della coppia	±3 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Divisione della scala, 1 tacca =	10 Nm
Campo di coppia	70 - 700 Nm
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l <sub>3</sub> ]	1150 mm
Metodo di misura	Coppia
Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante
Risoluzione	Nm
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Lunghezza complessiva L	1260 mm
Feedback	"di visualizzazione"
Taratura	O3
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	sì
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

020040 1000/2

Certificato DAkkSChiave dinamometrica da entrambi i lati  
Coppia massima 1000/2 Nm

Rapporto di taraturaChiave dinamometrica da entrambi i  
lati Coppia max. 1000/2 Nm

020030 1000/2