



Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 420Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	655520 420
GTIN	4045197549976
Classe articolo	62E

Descrizione

Esecuzione:

Struttura snella e asta unica con quadrante di facile lettura. Corpo interamente in acciaio, cromato con quadro di manovra fisso per chiavi a bussola.

Unità di misura: Nm Impugnatura zigrinata in metallo.

Funzione:

Lettura del valore raggiunto durante il serraggio sul quadrante con ago di trascinamento per la memorizzazione dei valori di coppia per successiva lettura.

Uso:

Per serraggio controllato delle singole viti e per misure di controllo.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia massima	420 Nm
----------------	--------

Display	analogico
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Peso	2500 g
Precisione di misura della coppia	±4 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Divisione della scala, 1 tacca =	5 Nm
Campo di coppia	84 - 420 Nm
Lunghezza della leva senza testa a innesto [L ₁]	717 mm
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Metodo di misura	Coppia
Risoluzione	Nm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [L ₃]	802 mm
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante
Lunghezza complessiva L	890 mm
Feedback	"di visualizzazione"
Norma	DIN EN ISO 6789
Taratura	O3
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	ottico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia massima 1000/2 Nm	020040 1000/2
Rapporto di taraturaChiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia max. 1000/2 Nm	020030 1000/2

