

**Valigetta a tenuta stagna "Explorer", Modello: 5822****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	692930 5822
GTIN	8024482008721
Classe articolo	64A

Descrizione**Esecuzione:**

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830 – 085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un'elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da –33 °C a 90 °C. Versioni Heavenly Delight con un vantaggio in termini di peso di circa il 30% e una maggiore resistenza rispetto ai modelli precedenti.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la protezione, l'imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Dimensione interna larghezza	440 mm
Dimensione esterna larghezza	510 mm

Volume	56,1 l
Numero impugnature laterali	2
Dimensione interna altezza	220 mm
Carico massimo	36,7 kg
Dimensione interna lunghezza	580 mm
Numero chiusure	4
Dimensione esterna altezza	245 mm
Dimensione esterna lunghezza	650 mm
Peso	8,4 kg
Grado di protezione IP	IP 67
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Caratteristica valigetta	resistente agli urti
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili