

**Valigetta a tenuta stagna "Explorer", Modello: 5833****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	692930 5833
GTIN	8024482008769
Classe articolo	64A

**Descrizione****Esecuzione:**

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830 – 085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un'elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da –33 °C a 90 °C.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Per la protezione, l'imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

**Nota:**

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Carico massimo	62 kg
Numero ruote	2

Peso	12,7 kg
Numero impugnature laterali	2
Dimensione esterna lunghezza	670 mm
Numero chiusure	4
Dimensione interna larghezza	440 mm
Volume	84,2 l
Dimensione interna lunghezza	580 mm
Dimensione esterna altezza	372 mm
Dimensione esterna larghezza	510 mm
Dimensione interna altezza	330 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Caratteristica valigetta	resistente agli urti
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili