

**Valigetta a tenuta stagna "Explorer", Modello: 3818****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	692930 3818
GTIN	8024482008646
Classe articolo	64A

Descrizione**Esecuzione:**

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830 – 085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un'elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da –33 °C a 90 °C. Versioni Heavenly Delight con un vantaggio in termini di peso di circa il 30% e una maggiore resistenza rispetto ai modelli precedenti.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la protezione, l'imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Dimensione interna altezza	180 mm
Peso	2,75 kg

Volume	18,4 l
Dimensione esterna lunghezza	410 mm
Dimensione esterna altezza	205 mm
Dimensione interna larghezza	270 mm
Dimensione interna lunghezza	380 mm
Dimensione esterna larghezza	340 mm
Numero chiusure	2
Carico massimo	12,4 kg
Grado di protezione IP	IP 67
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Caratteristica valigetta	resistente agli urti
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili