



Trapano con base elettromagnetica compatta, ID produttore: 72721561



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Unità di carotaggio magnetica compatta a una velocità, molto piccola e leggera, con rinvio angolare e dimensioni minime per l'utilizzo in punti stretti nelle officine e nei cantieri.

- **Motore fisso per eseguire lavori nei punti più stretti.**
- **Utilizzo bilaterale e salvaspazio tramite cricchetto.**
- **Facile applicazione del trapano grazie al peso di 7,5 kg.**
- **Lubrorefrigerazione interna mediante la pompa manuale.**
- **Comodo display della coesione magnetica.**
- **Sensore di caduta.**
- **Regolazione elettronica della velocità.**
- **Funzione di memoria del numero di giri ("Memory Function").**

Fornitura:

Inclusi 1× cricchetto da 3/8 pollici, 1× prolunga per chiave a bussola da 3/8 pollici, pompa per la circolazione del lubrorefrigerante, cinghia, raschiatrucoli, spina di centraggio, protezione contro il contatto, impugnatura supplementare, 2× chiavi a esagono incassato da 5 e 8 mm, 2× chiavi a esagono incassato con impugnatura a T da 5 e 8 mm, valigetta.

Imballaggio: Valigetta di trasporto

Denominazione originale prodotto: KBC 35

Potenza assorbita: 1100 W

Numero max. giri: 130 - 520 min⁻¹

Portautensile Dim.: 3/4" Weldon

Ø foro massimo filettatura in acciaio: M12

Ø max. punta elicoidale per acciaio: 16 mm

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	KBC 35
Potenza assorbita	1100 W
Numero max. giri	130 - 520 min ⁻¹
Ø foro massimo filettatura in acciaio	M12 mm
Peso	7,5 kg
Altezza	169 mm
Ø massimo svasatura	32 mm
Ø max. punta elicoidale per acciaio	16 mm
Base magnetica lungh.	175 mm
Corsa utile	46 mm
Portautensile Dim.	Weldon 3/4 pollice
Base magnetica larghezza	80 mm
Profondità di foratura	Punte a carotare in acciaio, massimo 35 mm mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto