

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-542, Misure guanti: 10****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094568 10 |
| GTIN | 10076490449589 |
| Classe articolo | 04P |

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-542. Guanto con protezione antitaglio estremamente elevata di classe F. Speciale struttura con peso ridotto per un comfort elevato e una buona mobilità delle dita. Il dorso traspirante e il rivestimento in nitrile insensibile allo sporco consentono la manipolazione di breve durata di oggetti caldi fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Misure guanti da lavoro | 10 |
| Privo di siliconi | sì |
| Tipo di guanto | Guanti antitaglio |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Contenuto | 12 |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone |
| Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen |
| Caratteristiche guanti | senza lattice |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G |
| EN 388 | 4X32F |
| EN 407 | X1XXXX |
| Materiale supporto | INTERCEPT™ |
| Rivestimento | Nitril |
| Materiale | Nitrile |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Colore | nero |
| Norma | EN 407 |
| Peso | 30,9 g |
| Resistenza al calore fino a | 100 °C |
| Lunghezza | 213 mm |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | F |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |