



Ingrassatore a batteria da 562 bar, Modello: M18GG



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Per riempimento con grasso sfuso (contenuto max. 500 ml) o con cartucce (contenuto: 400 g).

Adatto per grassi fino a NLGI 3.

Con valvola di sfiato. Lunghezza ingrassatore 355 mm, lunghezza tubo flessibile 1219 mm.

Fornitura:

Caricabatterie, tubo con accoppiamento angolare, valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073814.

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo tubo	1/8 pollici
Tensione batteria	18 V
Cartuccia adatta	083590
Denominazione originale prodotto	M18GG
Per dimensione cartucce	400 g
Volume di riempimento merce sfusa	500 cm ³
Capacità batteria	2 Ah

Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Ingrassatore

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Cartucce di lubrificanti multiuso peringrassatori standard Modello UNI	083590 UNI
Cartucce di lubrificanti multiuso peringrassatori standard Modello PLUS	083590 PLUS