

Hartig**Micrometro, Campo di misura: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato.

Precisione superiore a DIN 863 Bloccaggio mediante bloccaggio di sicurezza. Con frizione ad alta sensibilità e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Grazie alla lettura diretta di 5 µm, adatto in particolare per il controllo qualità.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Risoluzione	0,005 mm
Limite di errore	2 µm
Taratura	B1
Ø Tamburo graduato	25 mm
Esecuzione stelo	temprato, rettificato
Ø Stelo	8 mm
Norma	Norma interna
Frizione sensitiva	sì

Prolunga del blocchetto	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022000 100