

Hartig

Micrometro con piattelli di misura Ø 25mm, Campo di misura: 25-50mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 422990 25-50 |
| GTIN | 4250099616361 |
| Classe articolo | 46P |

Descrizione

Esecuzione:

Piattelli di misura in acciaio temprato per un'esecuzione piana **senza approfondimento**. Stelo temprato e rettificato. Elevata precisione. Bloccaggio con dispositivo di serraggio. Con frizione e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,6.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Esecuzione elementi di lettura | inciso, nero |
| Esecuzione stelo | temprato, rettificato |
| Taratura | B1 |
| Fissaggio | mediante dispositivo di bloccaggio |
| Ø Tamburo graduato | 24 mm |
| Lettura | 0,01 mm |
| Ø Stelo | 8 mm |
| Scala tamburo graduato | 1/100 mm |
| Campo di misura | 25 - 50 mm |
| Esecuzione elementi di comando | Prolunga del blocchetto |

Scheda tecnica

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Scostamento di misura E MPE | $\pm 2 \mu\text{m}$ |
| Norma | ISO 3611 |
| Frizione sensitiva | sì |
| Piattello di misura | sì |
| Metrologia | analogico |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Micrometro |

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/422990-25-50>