

Hartig

Micrometro con piattelli di misura \varnothing 30 mm, Campo di misura: 100-125mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Piattelli di misura in acciaio temprato in esecuzione piana **senza ispessimento**. Stelo temprato e rettificato. Precisione superiore a **DIN 863**. Bloccaggio con dispositivo di serraggio. Con frizione e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,6.

Descrizione tecnica

\varnothing Tamburo graduato	24 mm
\varnothing Stelo	8 mm
Esecuzione stelo	temprato, rettificato
Esecuzione elementi di lettura	inciso, nero
Esecuzione elementi di comando	Prolunga del blocchetto
Intervallo di misurazione	100 - 125 mm
Taratura	B1
Fissaggio	mediante dispositivo di bloccaggio
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Lettura	0,01 mm

Limite di errore	6 μm
Norma	Norma interna
Frizione sensitiva	sì
Piattello di misura	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 200 mm	022000 200
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 200 mm	022010 200

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 100 mm	421100 100
---	------------