



Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™, Modello: SJ356



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083692 SJ356
GTIN	4054596308381
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.

Sistema di fissaggio **DUAL LOCK** per una **maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida** mediante semplice strappo.

Descrizione tecnica

Spessore	5,7 mm
Colore	traslucida
Denominazione originale prodotto	SJ356
Lunghezza	2,5 m
Larghezza	25 mm
Campo di applicazione	Area interna ed esterna
Massa adesiva	Acrilato

Numero di nastri adesivi richiudibili	1000
Resistente ad alte temperature fino a	-30 - 95 °C
Durata minima	12 mese
Tipo di nastro adesivo	Chiusura a strappo
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 °C
Tipo di prodotto	Nastro adesivo