

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 1,5xD, sinistra, Ø DC: 26mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268464 26
GTIN	4045197975232
Classe articolo	21X

Descrizione**Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	39 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø Codolo D _s	32 mm
Ø Nominale D	26 mm
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,33 mm
Set di viti per inserti	269028 36
Lunghezza complessiva L	180 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600