



Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita, Lunghezza complessiva: 180 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 706000 180 |
| GTIN | 4045197439536 |
| Classe articolo | 71B |

Descrizione

Esecuzione:

Cerniera passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento.

Possibilità di regolazione precisa e rapida con pulsante. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Superficie esecuzione fosfatata, ganasce in esecuzione lucidata. Manici ergonomici rivestiti in plastica antiscivolo.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Apertura per esagono: 28 mm

Apertura per tubi: 1 pollici

Numero di scatti della regolazione micrometrica: 10

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 10 |
| Lunghezza complessiva | 180 mm |
| Apertura per tubi | 1 pollici |
| Apertura per esagono | 28 mm |
| Impugnatura | rivestimento in plastica antiscivolo |
| Superficie | fosfatata, ganasce lucidate |
| Norma | DIN ISO 8976 |

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Esecuzione ganasce | ganasce sagomate dentate, autobloccanti |
| Impugnatura | rivestimento in plastica antiscivolo |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato |
| antiscintilla | no |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì |
| Autoserraggio | sì |
| Fermo di contrasto | sì |