

**Garant**
**VC.T 070204, Tipo: HU7315-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Classe articolo	211

### Descrizione

VC.T 070204 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitruccioli: AF

Tolleranza: G

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	N
Avanzamento $f$	0,03 - 0,25 mm/gir,

Tipo	HU7315-1
Rompitrucoli	AF
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VCGT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura