#### KOMET.

# **TOHX 090202 sinistro, W30, Tipo: K10**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268882 K10
GTIN	4047109061712
Classe articolo	24T

### **Descrizione**

TOHX 090202 sinistro K10 Tipo: K10 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 200 m/min Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 300 - 500 m/min

### **Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	200 m/min
Uso secondario	N
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	K
Tipo	K10
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	300 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	НМ

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TOHX 090202 L
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	20 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura