

 KOMET**TOHX 140305 sinistro, W30, Tipo: BK8425****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Classe articolo	24T

**Descrizione**

TOHX 140305 sinistro BK8425 Tipo: BK8425

Rompitrucoli: G12

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 260 m/minVelocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 120 - 160 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	120 - 160 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P
Tipo	BK8425
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 260 m/min
Impiego secondario	M

Rompitrucioli	G12
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TOHX 140305 L
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura