


TOHX 06T103 neutro, W30, Tipo: BK8425

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Classe articolo	24T

Descrizione

TOHX 06T103 neutro BK8425 Tipo: BK8425

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 260 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 160 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,3 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 260 m/min
Impiego principale	P
Uso secondario	M
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 160 m/min
Tipo	BK8425
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TOHX 06T103 N
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	0 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura