


**DOHT 11T304 destro, W60, Tipo: BK6425**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268856 BK6425
GTIN	4047109225312
Classe articolo	24T

**Descrizione**

DOHT 11T304 destro BK6425 Tipo: BK6425

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 100 - 180 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Tipo	BK6425
Impiego principale	P
Usò secondario	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	100 - 180 m/min
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,

Codice ISO Inserto	DOHT 11T304 R
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	W60
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura