

 KOMET**TOHX 140305 neutro, W30, Tipo: P25M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Classe articolo	24T

Descrizione

TOHX 140305 neutro P25M Tipo: P25M

Rompitrucioli: G06

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,5 mm
Tipo	P25M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Rompitrucioli	G06
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Impiego secondario	M
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TOHX 140305 N
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	0 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura