

 KOMET**DOHT 070202 neutro, W79, Tipo: BK6425**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Classe articolo	24T

## Descrizione

DOHT 070202 neutro BK6425 Tipo: BK6425

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/minVelocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 100 - 180 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego secondario	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Tipo	BK6425
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	100 - 180 m/min
Impiego principale	P

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DOHT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	W79
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura