

KANON**Giraviti dinamometrici, Coppia max.: 24cNm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	658800 24
GTIN	4582126965433
Classe articolo	66F

Descrizione**Esecuzione:**

Giraviti di grande precisione per serraggi con bassi valori di coppia. Scala di facile lettura con ago di trascinamento sul lato superiore e ulteriore scala sul lato del giravite. **Con mandrino portautensili a 3 griffe in acciaio.**

Uso:

Per misurare bassissimi valori di coppia (resistenza alla rotazione o di attrito) ovvero per il serraggio controllato di viti.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Capacità	1 - 8,5 mm
Coppia massima	24 cNm
Peso	600 g
Ø	63 mm
Campo di coppia	2 - 24 cNm
Campo di coppia	20 - 240 mNm
Segnalazione dello sblocco	ottico

Tipo di collegamento	Mandrino a 3 griffe
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	"di visualizzazione"
Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante
Serie	SGK
Display	analogico
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Lunghezza complessiva L	132 mm
Divisione della scala, 1 tacca =	0,2 cNm
Metodo di misura	Coppia
Risoluzione	Nm
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Precisione di misura della coppia	±3 %
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Rapporto di taratura Chiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia max. 400/2 Nm

020030 400/2