

 KOMET**TOHX 140305 neutro, W30, Tipo: BK8425****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Classe articolo	24T

Descrizione

TOHX 140305 neutro BK8425 Tipo: BK8425

Rompitrucoli: G06

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 260 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 160 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 260 m/min
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	BK8425
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 160 m/min

Rompitrucioli	G06
Raggio di curvatura	0,5 mm
Impiego secondario	M
Impiego principale	P
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TOHX 140305 N
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	0 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura