KOMET.

WOHX 06T302 destro, W01, Tipo: P25M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268900 P25M
GTIN	4047109057111
Classe articolo	24T

Descrizione

WOHX 06T302 destro P25M Tipo: P25M Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/min Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a _p	0,5 - 1,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	P25M
Velocità di taglio v _c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Uso secondario	M
Impiego principale	Р
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOHX 06T302 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W01
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura