

 KOMET**WOHX 05T302 destro, W01, Tipo: BK6425****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Classe articolo	24T

Descrizione

WOHX 05T302 destro BK6425 Tipo: BK6425

Rompitrucoli: G12

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego secondario	M
Materiale da taglio	HM

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	BK6425
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Rompitrucioli	G12
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	WOHX 05T302 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W01
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura