

KANON
Giraviti dinamometrici, Coppia max.: 36cNm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	658800 36
GTIN	4582126965440
Classe articolo	66F

Descrizione
Esecuzione:

Giraviti di grande precisione per serraggi con bassi valori di coppia. Scala di facile lettura con ago di trascinamento sul lato superiore e ulteriore scala sul lato del giravite. **Con mandrino portautensili a 3 griffe in acciaio.**

Uso:

Per misurare bassissimi valori di coppia (resistenza alla rotazione o di attrito) ovvero per il serraggio controllato di viti.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Peso	600 g
Coppia massima	36 cNm
Ø	63 mm
Capacità	1 - 8,5 mm
Campo di coppia	4 - 36 cNm
Campo di coppia	40 - 360 mNm
Divisione della scala, 1 tacca =	0,5 cNm

Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Segnalazione dello sblocco	ottico
Norma	DIN EN ISO 6789
Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante
Lunghezza complessiva L	132 mm
Display	analogico
Metodo di misura	Coppia
Serie	SGK
Tipo di collegamento	Mandrino a 3 griffe
Feedback	"di visualizzazione"
Risoluzione	Nm
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Precisione di misura della coppia	$\pm 3\%$
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Rapporto di taratura Chiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia max. 400/2 Nm

020030 400/2