


**Inserto per tornitura DOHT 070202, neutro, Tipo: K10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268859 K10
GTIN	4047109037090
Classe articolo	24T

Descrizione tecnica

Impiego secondario	N
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	300 - 500 m/min
Tipo	K10
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	K10
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	K
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,

Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Insetto	DOHT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	W79
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura