


**WOHX 080402 destro, W01, Tipo: P25M****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268901 P25M |
| GTIN | 4047109057296 |
| Classe articolo | 24T |

Descrizione

WOHX 080402 destro P25M Tipo: P25M

Rompitrucoli: G06

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Impiego secondario | M |
| Materiale da taglio | HM |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 300 m/min |

| | |
|--|-----------------------|
| Tipo | P25M |
| Impiego principale | P |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Rompitrucioli | G06 |
| Velocità di taglio v_c applicazione secondaria | 120 - 180 m/min |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Codice ISO Inserto | WOHX 080402 R |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
| Attributo del nome del prodotto | W01 |
| Angolo di spoglia superiore | 6 grado |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |