

 KOMET**TOGX 090204 neutro, W57, Tipo: BK8430****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268868 BK8430
GTIN	4047109201507
Classe articolo	24T

Descrizione

TOGX 090204 neutro BK8430 Tipo: BK8430

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego secondario	M
Tipo	BK8430
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Impiego principale	P

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Insetto	TOGX 090204
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W57
Angolo di spoglia superiore	14 grado
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura