


TOHX 090202 destro, W30, Tipo: BK6425

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268874 BK6425
GTIN	4047109225015
Classe articolo	24T

Descrizione

TOHX 090202 destro BK6425 Tipo: BK6425

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Tipo	BK6425
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Uso secondario	M
Codice ISO Inserto	TOHX 090202 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura