



Lampada di lavoro a LED, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081415 2
GTIN	4260131238086
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampade da lavoro a luminosità regolabile, potenti, durevoli e robuste con **albero flessibile** e **solida base magnetica**. Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V. LED ad alte prestazioni in alloggiamento in alluminio, bianco freddo ca. 5500 Kelvin. Fascio di luce concentrato per focalizzare la luce.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso alimentatore da 250 V.

Nota:

I morsetti da tavolo e i supporti magnetici adatti sono disponibili ai n. art. 081418/081419.

Descrizione tecnica

Peso	760 g
Alimentazione	Alimentazione di rete

Grado di protezione IP	IP 65
Lampadine	LED
Tipo di fissaggio	Magnetfuß
Corrente di illuminazione	200 lm
Ø Base magnetica	66 mm
Potenza luminosa	2 W
Tensione nominale	250 V
Temperatura cromatica	5500 K
Zona ATEX	Nessuna
Altezza complessiva	600 mm
Luce colorata	bianco freddo
Ø Testa lampada	28 mm
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Accessori

Morsetto da tavolo Ø Piastra di montaggio, superiore 95 mm	081418 95
Supporto magnetico Ø Piastra di montaggio, superiore 95 mm	081419 95