

Garant

Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa di dimensioni normali, FW, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726210 125
GTIN	4045197976482
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile lavorata di precisione. Taglienti temprati a induzione (62 – 64 HRC). Superficie in esecuzione antiriflesso, opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Molla doppia intercambiabile per semplicità di utilizzo. Manici rivestiti in **bimateriale** conduttivo. **Indicato per ESD**. Taglienti rettificati di precisione.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC per massime tolleranze di precisione.

Descrizione tecnica

Larghezza della testa	12 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,2 - 1,6 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Lunghezza tagliente	11,5 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Sfaccettatura	Testimone fine
Attributo del nome del prodotto	FW
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

