

HOLEX®
Pinza con ganasce a forcella, Lunghezza complessiva: 280 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	709500 280
GTIN	4045197896087
Classe articolo	76B

Descrizione
Esecuzione:

Ganasce a U; quelle superiori sono sagomate per il serraggio sicuro su tre punti di tubi e altri corpi tondi. Corpo robusto in acciaio per molle. Pinza completamente nichelata.

Uso:

Per il serraggio centrato durante la saldatura di tubi o tondini.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708300 Dim. 250.

Apertura per tubi: 10 - 90 mm

Apertura per tubi: 2/5-3.1/2 pollici

Descrizione tecnica

Apertura per tubi	10 - 90 mm
Apertura per tubi	2/5-3.1/2 pollici
Lunghezza complessiva	280 mm
superficie di presa superiore	sagomate
Esecuzione ganasce	a U - sagomate
Appoggio	Appoggio a tre punti
Materiale pinza	Acciaio per molle
Materiale superfici di presa	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie

nichelate