

Garant

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3, Coppia max.: 200cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659905 200
GTIN	4045197611208
Classe articolo	61E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo in **Haptoprene®** che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con **mani bagnate o sporche di olio**. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).

Impostazione della coppia desiderata mediante apposita rotella sull'estremità dell'impugnatura. La posizione di arresto evita le manipolazioni indesiderate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco.

Portabit con magnete per l'alloggiamento di bit C 6,3.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Divisione della scala, 1 tacca =	5 cNm
Display	analogico
Coppia massima	200 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Attacchi per bit	D 6,3

Scheda tecnica

Campo di coppia	40 - 200 cNm
Campo di coppia	0,4 - 2 Nm
Risoluzione	Nm
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L	144 mm
Feedback	"attivazione"
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Peso	113 g
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Metodo di misura	Coppia
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Ø massimo	35 mm
Coppia, fissa	no
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/659905-200>