



**Nastro a tenuta ad alte prestazioni nero, larghezza × lunghezza (mm×m):
50X5,5**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Il **3M™ 4411** è stato specificamente progettato per garantire una tenuta professionale su un collegamento o un cordone già esistenti esposti alla luce solare diretta, a temperature estreme e all'umidità. Grazie a un supporto di ionomero, possiede una **maggiore resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche.**

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Massa adesiva: Acrilato

Spessore: 1 mm

Descrizione tecnica

Larghezza	50 mm
Lunghezza	5,5 m
Elasticità	450 %

Scheda tecnica

Denominazione originale prodotto	4411B
Spessore	1 mm
Colore	nero
Resist. alla trazione	0,19 N/mm
Forza adesiva su acciaio	1,34 N/mm
Guaina conduttrice presente	sì
Particolarità	resistente all'umidità
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	flessibile
Particolarità	resistente alle intemperie
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Sigillatura
Temperatura di immagazzinamento	15 - 38 °C
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Durata minima	12 mese
Massa adesiva	Acrilato
Umidità dell'aria magazzino	30 - 70 %
resistente ad alte temperature fino a	90 - 150 °C
Materiale supporto	Supporto di ionomero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo