



## Tronchese a tagliente laterale per elettronica con finitura a specchio, testa rotonda con reggifilo, FW, Lunghezza complessiva: 115mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726433 115
GTIN	4003773043768
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Finitura a specchio, quindi nessun problema nel circuito di commutazione dovuto a parti cromatiche che si sfaldano. Cerniera stabile, passante e senza gioco. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme.

Impugnature con rivestimenti in multicomponente.

**Uso:**

Per lavori che richiedono tagli precisi, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

**Norma:**

DIN ISO 9654

**Materiale:**

Acciaio per cuscinetto a sfere, taglienti temprati a induzione.

### Descrizione tecnica

Larghezza della testa	11 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,3 - 1,6 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	0,3 - 0,6 mm
Lunghezza complessiva	115 mm
Lunghezza tagliente	14 mm
Capacità di taglio filo semiduro fino a Ø	0,3 - 1,2 mm

Sfaccettatura	Testimone fine
Materiale	Acciaio per cuscinetto a sfere
Forma della testa	tonda
Norma	DIN ISO 9654
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Superficie	finitura a specchio
Attributo del nome del prodotto	FW
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente