



Estrattore a tre bracci con apertura preregolabile, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880950 2
GTIN	4021176006791
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Robusto estrattore con elevata forza di serraggio e un eccellente serraggio. Con la chiave di regolazione, i bracci a serraggio simmetrico vengono regolati con facilità sull'apertura necessaria. L'elemento da estrarre viene smontato **a forza, evitando** che i bracci di presa **saltino o si spostino**.

Solo per estrazioni esterne.

Uso:

Per estrarre cuscinetti a sfera bloccati, ruote dentate, pulegge e parti simili.

Apertura esterna: 35 - 150 mm

Prof. di serraggio fino a: 125 mm

Potenza: 9 t

Descrizione tecnica

Apertura esterna	35 - 150 mm
Prof. di serraggio fino a	125 mm
Potenza	9 t

Coppia max.	190 Nm
Numero di ganci	3
Esagono esterno	19 mm
Peso	1,72 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci