



Giraviti dinamometrico con scala, Coppia max.: 250cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659936 250
GTIN	3148516660640
Classe articolo	63V

Descrizione

Esecuzione:

Robusto giraviti dinamometrico, impostabile con scala micrometrica senza errore di parallasse. Quadro interno da 1/4 pollici sull'estremità dell'impugnatura.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un "segnale" sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia massima	250 cNm
Display	analogico
Divisione della scala, 1 tacca =	10 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Attacchi per bit	D 6,3
Campo di coppia	50 - 250 cNm
Campo di coppia	0,5 - 2,5 Nm
Lunghezza complessiva L	147 mm
Norma	ISO 6789

Risoluzione	Nm
Peso	280 g
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Metodo di misura	Coppia
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Feedback	"attivazione"
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Rapporto di taratura Giraviti dinamometrico Coppia massima 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Accessori

Impugnature con cricchetto reversibile	659937
--	--------