

**Spazzola abrasiva di precisione (SiC), Ø 100×100 mm, Grana: 150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568485 150
GTIN	4027497032563
Classe articolo	53L

Descrizione**Esecuzione:**

Spazzola rotativa elastica in poliuretano (PU) incorporata con grana abrasiva al carburo di silicio. Dim. Ø 100×100 mm, Ø Foro 19 mm con cava doppia per chiavetta.

Uso:

Per la molatura di graffi e il ritocco di punti di saldatura. Crea una **rettifica longitudinale lucida**. Durata molto elevata, stabilità dei bordi. Anche per la rettifica a umido con lubrorefrigeranti a pH neutro.

Descrizione tecnica

Grana	150
Descrizione del grado di durezza del legante	medio
Sigla materiale abrasivo	SiC
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	100 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×100 mm
Velocità consigliata	900 - 1200 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Spazzola abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
Metallo duro (HM)	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
a secco	idoneo		