


**Spazzola abrasiva di precisione (SiC), Ø 100×100 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 568485 80 |
| GTIN | 4027497052226 |
| Classe articolo | 53L |

Descrizione**Esecuzione:**

Spazzola rotativa elastica in poliuretano (PU) incorporata con grana abrasiva al carburo di silicio. Dim. Ø 100×100 mm, Ø Foro 19 mm con cava doppia per chiavetta.

Uso:

Per la molatura di graffi e il ritocco di punti di saldatura. Crea una **rettifica longitudinale lucida**. Durata molto elevata, stabilità dei bordi. Anche per la rettifica a umido con lubrorefrigeranti a pH neutro.

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Grana | 80 |
| Descrizione del grado di durezza del legante | medio |
| Sigla materiale abrasivo | SiC |
| Ø Rullo | 100 mm |
| Larghezza rullo | 100 mm |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 100×100 mm |
| Velocità consigliata | 900 - 1200 min ⁻¹ |
| Tipo di prodotto | Spazzola abrasiva |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| Metallo duro (HM) | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |