



Estrattore a tre bracci con apertura preregolabile, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880950 3
GTIN	4021176006876
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Robusto estrattore con elevata forza di serraggio e un eccellente serraggio. Con la chiave di regolazione, i bracci a serraggio simmetrico vengono regolati con facilità sull'apertura necessaria. L'elemento da estrarre viene smontato **a forza, evitando** che i bracci di presa **saltino o si spostino**.

Solo per estrazioni esterne.

Uso:

Per estrarre cuscinetti a sfera bloccati, ruote dentate, pulegge e parti simili.

Apertura esterna: 50 - 200 mm

Prof. di serraggio fino a: 165 mm

Potenza: 10 t

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	165 mm
Apertura esterna	50 - 200 mm
Potenza	10 t

Numero di ganci	3
Coppia max.	250 Nm
Esagono esterno	24 mm
Peso	3,5 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci