



## Estrattore a due bracci con regolazione rapida, Modello: 30



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880400 30
GTIN	4021176645273
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con zigrinatura di regolazione manuale per **l'allentamento e lo spostamento rapido e senza utensili** dei bracci dell'estrattore.

#### Uso:

Universale per estrarre cuscinetti, ruote dentate, ecc. **Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.**

Apertura esterna: 65 - 350 mm

Apertura interna: 180 - 440 mm

Prof. di serraggio fino a: 200 mm

Potenza: 8,5 t

### Descrizione tecnica

Apertura esterna	65 - 350 mm
Apertura interna	180 - 440 mm
Potenza	8,5 t
Prof. di serraggio fino a	200 mm

Esagono esterno	27 mm
Coppia max.	300 Nm
Numero di ganci	2
Peso	7,51 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci