

**Garant****Cleaning Point con dotazione, Modello: M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987121 M
GTIN	4045197978103
Classe articolo	91M

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo resistente alla torsione in lamiera di acciaio. Parete centrale con foro quadro 9×9 mm con passo da 37 mm. Con armadio per raccolta diff. dei mat., set di supporti e supp. per rotoli di carta. 4 ruote piroettanti (Ø 100 mm) con freno di stazionamento e 2 grandi maniglie trasportabili con rivestimento Haptoprene® per ottima stabilità e uso sicuro.

**Fornitura:**

Cleaning Point n.art. 987101: 1 pz. Dim. M

Contenitore per raccolta differenziata materiali n. art. 987110.: 2 pz. Dim. 45

Set di supporti n. art. 987116: 1 pz.

Supporto turchese per rotolo di carta n. art. 089160 Dim. W1: 1 pz.

**Verniciatura:**

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9 mm

Altezza: 1850 mm

Larghezza: 725 mm

Profondità: 634 mm

Profondità corpo: 524 mm

Peso: 83 kg

## Descrizione tecnica

Profondità corpo	524 mm
Altezza	1850 mm
Larghezza	725 mm
Peso	83 kg
Profondità	634 mm
Modello	M
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Tipo di prodotto	Stazione di pulitura

## Accessori

Maniglia Colore BLACK	920135 BLACK
Maniglia Colore BLUE	920135 BLUE