

**GESIPA®****Rivettatrice manuale FLIPPER®****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770280
GTIN	4007081010009
Classe articolo	74A

**Descrizione****Esecuzione:**

Rivettatrice robusta e stabile **con contenitore di raccolta per chiodi**. Utilizzo con una mano, circa 30% di sforzo in meno. Il meccanismo del mandrino tiene fermo il chiodo dopo il distacco – premendo la leva in avanti il chiodo viene rilasciato.

**Uso:**

Per rivetti ciechi (tutti i materiali).

**Fornitura:**

Incluse bocche 10/24 (in posizione di lavoro) e 10/18, 10/29 (nel contenitore di raccolta), nonché 1 chiave di montaggio sul contenitore di raccolta.

Lunghezza complessiva: 212 mm

Per rivetti ciechi in alluminio, rame: 3 - 5 mm

Per rivetti ciechi in acciaio, acciaio legato: 3 - 4 mm

Peso: 750 g

**Descrizione tecnica**

Per rivetti ciechi in alluminio, rame	3 - 5 mm
Peso	750 g

Lunghezza complessiva	212 mm
Per rivetti ciechi in acciaio, acciaio legato	3 - 4 mm
Tipo di prodotto	Rivettatrice manuale