



Morse di precisione NC8, Modello: 125MO



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360405 125MO
GTIN	4250364403344
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive ridotte: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. Pressione di serraggio preselezionabile a scelta **senza utensili: su 11 livelli:** nella larghezza ganasce 90 mm, **su 4 livelli:** larghezza ganasce 125 / 160 / 200 mm. Corpo base in GJS-60 particolarmente rigido, **parti superiore e inferiore rettificate, precisione di accoppiamento 0,02 mm.**

Proprietà:

mandrino completamente incapsulato, a bassa manutenzione e nitrurato!

- Elevata sicurezza funzionale.
- Blocchetto antitrucioli ottimizzato.
- Ridotta necessità di pulizia.

Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Uso:

Possibilità d'uso orizzontale o laterale **grazie alle superfici laterali rettificate con una precisione di -0,05 mm.**

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino (=standard!), 1 manovella, 4 staffe di fissaggio.

Nota:

- **Dimensioni/sistema di ganasce NC 8 identici a quelli di Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (n. art. 360405) sostituisce i prodotti LC (n. art. 360500) e TC (n. art. 360400).**
- **Le dimensioni 125 MX e 125 LX sono fornite con le ganasce n. art. 361295 125 e n. art. 361296 125.**

La fornitura non comprende le ganasce.

Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Forza di serraggio fino a max.: 40 kN

Peso: 35 kg

Lunghezza complessiva L: 483 mm

Lunghezza corpo base a: 398 mm

Larghezza costola B₁ -0,05: 126 mm

Campo di serraggio b: 0 - 182 mm

Descrizione tecnica

r ± 0,015	118 mm
Modello	125
Lunghezza complessiva L	483 mm
Altezza corpo base c - 0,02	100 mm
Campo di serraggio b	0 - 182 mm
Peso	35 kg
Altezza ganasce h	39,5 mm
Scanalatura trasversale n H7	20 mm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
Lunghezza corpo base a	398 mm
m	180 mm
Campo di serraggio d	131 - 313 mm
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Scanalatura longitudinale H7	20 mm
t	144 mm
Codice a colori per accessori adatti	NC8
Larghezza costola B ₁ -0,05	126 mm
Numero di filetti per fermapezzo	4
Serie	NC8
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Set di raschiatori filettati Modello 125

360822 125