

**Morse di precisione NC8, Modello: 125LO****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360405 125LO
GTIN	4250364403351
Classe articolo	34A

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni costruttive ridotte: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. Pressione di serraggio preselezionabile a scelta **senza utensili: su 11 livelli:** nella larghezza ganasce 90 mm, **su 4 livelli:** larghezza ganasce 125 / 160 / 200 mm. Corpo base in GJS-60 particolarmente rigido, **parti superiore e inferiore rettificata, precisione di accoppiamento 0,02 mm.**

Proprietà:

mandrino completamente incapsulato, a bassa manutenzione e nitrurato!

- Elevata sicurezza funzionale.
- Blocchetto antitrucioli ottimizzato.
- Ridotta necessità di pulizia.

Senza fori per sistema di serraggio sul punto zero.

Uso:

Possibilità d'uso orizzontale o laterale **grazie alle superfici laterali rettificata con una precisione di -0,05 mm.**

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino (=standard!), 1 manovella, 4 staffe di fissaggio.

Nota:

- **Dimensioni NC 8 identiche a quelle di Allmatic TC / LC.**
- **Sistema di ganasce compatibile con TC / LC.**
- **NC 8 (n. art. 360405) sostituisce i prodotti LC (n. art. 360500) e TC (n. art. 360400).**
- **TC / LC non è più disponibile!**
- **Le dimensioni 125 MX e 125 LX sono fornite con le ganasce 361295 125 e 361296 125.**

Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Forza di serraggio fino a max.: 40 kN

Peso: 43 kg

Lunghezza complessiva L: 615 mm

Lunghezza corpo base a: 530 mm

Larghezza costola B₁ -0,05: 126 mm

Campo di serraggio b: 0 - 314 mm

Descrizione tecnica

Scanalatura trasversale n H7	20 mm
$r \pm 0,015$	216 mm
Campo di serraggio b	0 - 314 mm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
Lunghezza corpo base a	530 mm
Lunghezza complessiva L	615 mm
Altezza corpo base c - 0,02	100 mm
Scanalatura longitudinale H7	20 mm
Codice a colori per accessori adatti	NC8
Campo di serraggio d	87 - 445 mm
Modello	125
m	278 mm
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Peso	43 kg
Altezza ganasce h	39,5 mm
t	144 mm
Numero di filetti per fermapezzo	7
Larghezza costola B ₁ -0,05	126 mm
Serie	NC8
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Set di raschiatori filettati Modello 125

360822 125