



Tagliadadi, Per dadi: M18-M30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	884900 M18-M30
GTIN	4021176111501
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Per spezzare dadi (classi di qualità 5 – 10) impossibili da svitare o arrugginiti mediante martinetto idraulico senza danneggiare il perno a estremità filettate. Doppia curvatura che consente anche la lavorazione in punti di difficile accesso. Tagliante dell'utensile temprato. Azionamento solo mediante serraggio della vite di pressione. Dopo aver aperto il dado, riavvitare la vite di pressione e spingere indietro l'utensile di sbloccaggio fino alla battuta. Dim. M18 – M30 per viti di acciaio inox – fino a M30 per qualità 8, fino a M24 per qualità 10.

Nota:

La vite di pressione può essere serrata a **max. 60 Nm** con Dim. M4 – M14, a **max. 70 Nm** con Dim. M14 – M24 e a **max. 50 Nm** con Dim. M18 – M30. Il superamento delle coppie di serraggio non è ammesso e può causare la rottura dell'utensile e gli incidenti.

Descrizione tecnica

Per dadi	M18-M30
Lunghezza complessiva senza asta filettata	210 mm
Apertura	27 - 46 mm

Larghezza del tagliente	37 mm
Tipo di prodotto	Tagliadadi

Accessori

Tagliente di ricambio Per dadi M18-M30	884910 M18-M30
--	----------------